

Bauer Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 640 mm, inhoud 0,15 m³, draagvermogen 750 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL6011 resedagroen



Artikelnummer: 254588



Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 640 mm
- inhoud 0,15 m³
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 72 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 170 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- kantelen via afdolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL6011 resedagroen



Technische details

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| baktype | Kiepbak | kantelbeveiliging | ja |
| inhoud | 0,15 m ³ | gelijkvloerse leging | nee |
| hoogte | 540 mm | onderrijdbaar | ja |
| lengte | 960 mm | onderbouw | vorksloffen |
| breedte | 640 mm | hoogte vorksloffen | 80 mm |
| draagvermogen | 750 kg | breedte vorksloffen | 200 mm |
| bouwwijze | lage bouwvorm | afstand vorkkokers | 170 mm |
| materiaal | plaatstaal | kraan | ja |
| materiaal verwerking | gelast | oppervlak | gelakt |
| eigenschap materiaal | olie- en waterdicht | kleur | resedagroen // RAL6011 |
| wandconstructie | gesloten | kleur uitvoering | resedagroen // RAL6011 |
| stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen randversteviging rondom | plafond | nee |
| kantelfunctie | handmatig | gewicht | 72 kg |
| uitvoering met kantelfunctie | kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt | | |