

depot

PolySafe

geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen, hoogte x breedte x diepte 2060 x 1140 x 1050 mm, dubbele openslaande deur, 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder 1 niveau met opvangbak, romp in grijs, front in blauw



Artikelnummer: 271572

depot

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor opslag onder dak, buiten
- voor kleinemballage
- hoogte x breedte x diepte 2060 x 1140 x 1050 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1500 x 975 x 910 mm
- constructie van Polyethyleen
- dubbele openslaande deur
- Veilig afsluitbaar met espagnoetsluiting
- 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder 1 niveau met opvangbak
- draagvermogen per niveau 250 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume bodemopvangbak 245 l
- onderbouw vorkkoker
- model van het depot officieel toegelaten
- romp in grijs
- front in blauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd



Technische details

meubeltype	kast	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
type kast	depot	draagvermogen legbord	250 kg
opslagplaats	onder dak, buiten	vloeropvangbak	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	245 l
hoogte	2060 mm	type deur	dubbele openslaande deur
breedte	1140 mm	afsluitbaar	ja
diepte	1050 mm	sluitsysteem	espagnoletsluiting
binnenhoogte	1500 mm	materiaal	Polyethyleen
binnenbreedte	975 mm	bestendigheid	tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
binnendiepte	910 mm	kleur romp	grijs
capaciteit	kleinemballage	kleur voorkant	blauw
kast uitrusting	stalen stelling met 3 opslag niveaus	onderbouw	vorkkoker
legborden / schappen aantal	3 stuks	levering	voorgemonteerd
legbord-/niveautype	Stalen bodem	bouwwijze (toelating)	model van het depot officieel toegelaten
legbord-/niveautype (onderste ni	opvangbak	gewicht	120 kg

Gerelateerde Producten

271601



bevestigingsset voor depot voor gevaarlijke stoffen, van staal