

## raccord coudé

taille de tube 1 1/2"

Numéro d'article: 351901



## Raccord tubulaire

### Raccord coudé 90°

raccord coudé

- en fonte galvanisé à chaud
- diamètre du tube 48,3 mm
- taille de tube 1 1/2"
- certification TÜV

## Détails techniques




équipement de sécurité	rambardes	matériau	fonte
élément de liaison	raccord coudé	surface	galvanisé à chaud
pivotant	non	certification	certification TÜV
taille de tube	1 1/2"	Poids	0,77 kg
diamètre de tube	48,3 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

150172



clôture mobile, hauteur x longueur 1200 x 3000 mm, grosseur de la maille 290 x 100 mm, en acier galvanisé à chaud

400594		<p>arceau de protection, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 1000 x 1500 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond</p>
505094		<p>miroir spécifique, diamètre 600 mm, visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune</p>
523822		<p>kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm</p>