

Rollcart chariots pour charges longues

force 2000 kg, plateau longueur x largeur 2500 x 600 mm, plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement, rehausses : 4 ranches, ranchers amovibles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 404924

Rollcart Chariot pour charges longues

Force 2000 kg

chariots pour charges longues








- force 2000 kg
- plateau longueur x largeur 2500 x 600 mm
- hauteur de charge 420 mm
- plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement
- rehausses : 4 ranches, ranchers amovibles
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rhombique
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur libre	600 mm
type de chariot	chariots pour charges longues	norme européenne	non
charge	2000 kg	Structure de la plateforme	ouvert

rehausses	4 ranches	équipement de plateforme	2 compartiments de rangement
fonction rehausses	ranchers amovibles	équipement chariot	sans équipement
longueur de plateau	2500 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	600 mm	pneumatique	caoutchouc plein
hauteur de charge	420 mm	disposition des roues	rhombique
Rancher longueur utile	600 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
barre directrice	non	garantie	5 années
largeur	720 mm	Poids	115 kg

Cela s'adapte aussi ...

149422		palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, hauteur de levage 3 m, nombre de brins 1
210710		transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 80 mm
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
529663		protège-câbles, élément de base, Pour vitesses < 10 km/h, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange