

## C+P

### armoire à portes coulissantes

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à poussoir, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 405199

# ERGO



## C+P Armoire à portes coulissantes ERGO

armoire à portes coulissantes

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 400 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte coulissante
- système silencieux à glissières en plastique et galets spéciaux
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- avec poignée à étrier
- verrouillable avec serrure à poussoir
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV

- 5 années de garantie




## Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoie	armoie d'atelier	système de fermeture	serrure à poussoir
conducteur d'électricité	non	soubassement	socle
type de porte	double porte coulissante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1950 mm	tablette réglable au pas	15 mm
largeur	1200 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	400 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée à étrier
charge tablette	70 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
surface de corps	thermolaqué	Poids	74,9 kg

## Accessoires

405212	•	tablette en acier pour armoire à portes coulissantes, largeur x profondeur 1200 x 400 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE