

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 550 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 250 x 50 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 503601

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 550 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 250 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	Dubbele rem
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	303 mm

draagvermogen	550 kg	naaf lengte	60 mm
banden	elastiek	naafboorgat	20 mm
wiel-ø	250 mm	wielbreedte	50 mm
materiaal velg	aluminium	uitlading	55 mm
wiellager	rollager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	5,85 kg

Gerelateerde Producten

503612



wiel, draagvermogen 550 kg, met elastiek-banden, naaf met wiellager, diameter x breedte 250 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van aluminium

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken