

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 170 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 180 x 45 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 713988

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 170 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 180 x 45 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- Zwenklager met kogellager

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	ja
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	218 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	58 mm
draagvermogen	170 kg	naafboorgat	20 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	45 mm
wiel-ø	180 mm	uitlading	48 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiellager	rollager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	109 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	3,24 kg

Gerelateerde Producten

714084



wiel, draagvermogen 170 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 180 x 45 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken