

Bauer Kiepwagen voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm, inhoud 1 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw wielen en vorksloten

Artikelnummer: 967454



Bauer Kiepwagen voor spaanders met vorksloten

Kiepwagen voor spaanders


- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm
- hoogte stortkant 870 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 167 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorksloten 465 mm
- materiaaldikte 2 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)

- met met geperforeerd element
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versterking
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met Massief rubber-banden
- 2 zwenkwielen met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	breedte vorkslaffen	170 mm
inhoud	1 m ³	afstand vorkkokers	465 mm
hoogte	1290 mm	kraan	ja
lengte	1420 mm	stapelbaar	nee
breedte	1340 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	300 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
hoogte stortkant	870 mm	oppervlak	gelakt
materiaal	plaatstaal	kleur	geeloranje // RAL2000
materiaal verwerking	gelast	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaaldikte opvangbak	2 mm	type deksel	klapdeksel
stabiliteit/versterking/schoren	ijzeren versterking	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
kantelfunctie	handmatig	banden	Massief rubber
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	diameter wiel	250 mm
gelijkvloerse leging	ja	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
onderrijdbaar	ja	bak uitrusting	met geperforeerd element
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	167 kg
hoogte vorkslaffen	55 mm		

Gerelateerde Producten

500416		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 1 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs

