


30219-162 19-ZOLL-FRONTPLATTE MIT LÖCHERN FÜR GRIFFE, 2 HE,-3-MM, AL, ELOXIERT, UNBEHANDELTE KANTEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

PRODUKTMERKMALE

Typ: 19"-Frontplatten

Zubehör-Typ: Frontplatte

Griff-Typ: Frontgriff

Passend zu: Schrank; Wandmontagegehäuse;-19-Zoll-Gehäuse

Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene

EMV-Schirmung: Nein

Material: Aluminium

Oberfläche - Frontseite: Eloxier

Oberfläche - Rückseite: Eloxier

Behandelte Schnittkanten: Nein

Höhe: 2 HE

Breite: 95 TE

Höhe: 88,1 mm

Breite (mm): 483 mm

Tiefe: 3 mm

Anzahl pro Packung: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Grenzen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff ab. Schroff 19-Zoll-Frontplatten verfügen über zusätzliche Aussparungen zur Befestigung von Griffen und sind in den Abmessungen 1-HE bis 6-HE erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.