


Laborkarte



RE323-LF

- Epoxyd FR4 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinkt (HAL-leadfree)
- 32 x 55 Lötinseln 2,2 mm²
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 32-polig /D DIN 41612
- Steckverbinder 48-polig /E DIN 41612
- Steckverbinder 48-polig /F DIN 41612
- Größe 100 x 160 mm