

HSM SECURIO B26 - 0,78 x 11 mm



Artikelnummer	00000000001805111	Eingabebreite	280 mm
EAN	4026631046299	Behälter-/Auffangvolumen	55 l
eclass 7.1	24320706	Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	548
UN/SPSC	44101603	Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office	Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch	Leistungsaufnahme	500 W
Schnittbreite	0.78 mm	Spannung	230 V
Partikellänge	11 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittart	Partikelschnitt	Breite x Höhe x Tiefe	497 x 676 x 397 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, F-3	Gewicht	27,6 kg
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	6	Farbe	weiß
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	7		
Schnittgut	Papier, Heft- und Büroklammern		