

## Sperrpfosten

Form rund mit Spitzkopf rund, Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot, reflektierend, feste Ausführung, zum Aufdübeln

Artikelnummer: 532313



## Sperrpfosten

Sperrpfosten

- Form rund mit Spitzkopf rund
- Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot, reflektierend
- feste Ausführung
- zum Aufdübeln
- Lieferung inklusive Bodenplatte

## Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	abschließbar	nein
Absperrsystem	Sperrpfosten	Material	Stahl
Form	rund	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Farbe	weiß/rot
Durchmesser	76 mm	Oberflächentyp	reflektierend
Kopfform	Spitzkopf rund	Pfosten Ausführung	feste Ausführung

klappbar	nein	Farbe Ausführung	weiß/rot
Automatikfunktion	nein	Lieferumfang	inklusive Bodenplatte
Befestigungsart	zum Aufdübeln	Gewicht	5,9 kg

## Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
525473		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau