

Flexibler Kegelschloss mit seitlicher Lasche

GPN 609




poeppelmann.com/de/gpn609

Anwendung



Der flexible Kegelschloss mit seitlicher Lasche GPN 609 ist universell einsetzbar als Kappe oder Stopfen und schützt Bohrungen und Innengewinde und Bolzen und Außengewinde. Die Griffflasche mit geschütztem Laschendesign ermöglicht eine sehr schnelle Montage und Demontage. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Das Material ist hitzebeständig bis zu 150° C.



TPE
gelb

Artikel	A	B	C	D	E	G	H	N	Neuware
GPN 609 BL 90	11	7	9	7,8	5,5	9,3	8,8	17,5	60900900000
GPN 609 BL 100	12	8	10	8,8	6,4	9,3	8,8	18	60901000000
GPN 609 BL 110	13	9	11	9,8	7,4	9,3	8,8	18,5	60901100000
GPN 609 BL 120	14	10	12	10,7	8,4	10,1	9,8	19	60901200000
GPN 609 BL 130	15	11	13	11,8	9,4	10,3	9,8	19,5	60901300000
GPN 609 BL 140	16	12	14	12,7	10,5	11,3	10,8	20	60901400000
GPN 609 BL 150	18	13	15	13,7	11,3	11,3	10,8	24	60901500000
GPN 609 BL 160	19	14,1	15,9	14,7	12,3	11,2	10,8	24,5	60901600000
GPN 609 BL 170	19,9	14,9	16,8	15,7	13,4	11,2	10,8	25	60901700000
GPN 609 BL 180	20,9	16,1	17,8	16,7	14,4	11,2	10,8	25,5	60901800000
GPN 609 BL 190	21,9	17,2	18,9	17,7	15,4	11,2	10,8	26	60901900000
GPN 609 BL 200	22,9	18,1	19,9	18,7	16,4	12,2	11,8	31,5	60902000000
GPN 609 BL 210	23,8	19,2	20,7	19,7	17,4	12,2	11,8	32	60902100000
GPN 609 BL 220	25	20,3	22,1	20,7	18,1	12,2	11,8	32,5	60902200000
GPN 609 BL 230	26	21	23	21,7	19,4	12,3	11,8	33	60902300000
GPN 609 BL 240	27	22	24	22,7	20,4	12,3	11,8	33,5	60902400000
GPN 609 BL 250	27,9	23,3	24,7	23,7	21,4	12,2	11,8	34	60902500000
GPN 609 BL 260	28,9	24,2	25,7	24,7	22,4	12,2	11,8	34,5	60902600000
GPN 609 BL 270	29,9	25,2	26,8	25,7	23,4	13,2	12,8	35	60902700000
GPN 609 BL 280	31,9	26,1	27,9	26,7	24,5	13,2	12,8	36	60902800000
GPN 609 BL 290	33,8	27,2	28,8	27,7	25,4	13,2	12,8	37	60902900000
GPN 609 BL 300	35	28,4	30	28,6	26,2	13	12,8	37,5	60903000000
GPN 609 BL 330	41	32,1	33	31,7	30	7,7	6,5	40,5	60903300000
GPN 609 BL 670	71,8	65,8	66,8	65,4	64,3	11	10,5	50,9	60906700000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Flexibler Kegverschluss mit seitlicher Lasche

GPN 609



poeppelmann.com/de/gpn609

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Temperaturbeständiger.

Hitzebeständig bis zu 150 °C.



Zeitsparender.

Sehr schnelle Demontage durch eine besonders griffige Lasche – geschütztes Laschendesign.



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität und das flexible Material eignen sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Frei von Weichmachern mit SVHC-Relevanz (gemäß EU-REACH-VO).



Besser.

Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.