


Technisch specificatieblad

Verticale bocht, 3 compartimenten, hoogte 38 mm

Artikelnr. 7400648



Voor verticale richtingsverandering van verzonken vloerkanalen (wandaansluitingen, voedingen).

Een belangrijke voorwaarde voor een correcte ondervloerinstallatie is de afwerkvloerconstructie. Bij een door de afwerkvloer overdekt systeem is het belangrijk dat de afwerkvloerdikte boven het kanaal minimaal 35 mm is, om scheurvorming te voorkomen (DIN 18560). afwerkvloerhoogte: 60 mm alleen voor opbouwaansluittechniek (Telitank), vanaf 70 mm voor ondervloeraansluittechniek.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	7400648
Type	KV3 25038
Omschrijving 1	Verticale bocht
Omschrijving 2	3-voudig voor EÜK
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	223,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	200,00 mm
Breedte	250,00 mm
Zijhoogte	38,00 mm
Afmeting a	90,00 mm
Afmeting b	70,00 mm
Afmeting h	38,00 mm
Kanaalbreedte	250,00 mm
Kanaalhoogte	38,00 mm
Aantal vaste scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3,00 St.
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Doorsnede compartiment a	3.168,00 mm ²
Doorsnede compartiment b	2.484,00 mm ²