

Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26050
EAN	4024941260503
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker Quick-Connect TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	78mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,179 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260503
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	0,179 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941967556
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1,942 kg
Volumen	8.750 ccm



5 MB 92

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	7,0	7,0				
g	78,0	88,0				
h	129,0	139,0				
i	10,0	13,0				
Leiter mm ² min	1	2,5				
Leiter mm ² max	2,5	6				