

## Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 19 62 824 1142  |
| Beschreibung       | Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19628241142">https://b2b.harting.com/19628241142</a> |

### Bezeichnung

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                  |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> EMV/B   |
| Gehäuseart      | Wanddurchführungsgehäuse |
| Bauform         | hohe Bauform             |

### Ausführung

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße                   | 24 B                                  |
| Ausführung                 | seitlicher Kabeleingang               |
| Kabeleingang               | 1x M40                                |
| Verriegelungsart           | Querbügel                             |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | ja                                    |
| Anwendungsgebiet           | Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen |

### Technische Kennwerte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65  |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>12   |

### Materialeigenschaften

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | unbeschichtet       |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Farbe Gehäuse   | unlackiert                     |
| Werkstoff Dichtung  | NBR                            |
| Werkstoff Verriegelung                                      | Polycarbonat (PC)<br>Edelstahl |
| Farbe Verriegelung  | RAL 7037 (staubgrau)           |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                            |

## Normen und Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE          | ja   |
| Zulassungen | DNV GL   |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 459 g  |
| Ursprungsland               | China  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140172159                                |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |