


## LED-Wandanbauleuchte QUBIC

**Artikel-Nr. 10040173**

LED-Wandanbauleuchte QUBIC, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

LED-Wandanbauleuchte mit 2 x 4,75 W / 2 x 420 lm Lichtaustritt (Up & Down) und 1,5 W / 130 lm indirektem Lichtanteil. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 970lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

**Artikel-Nr.** 10040173

**Preis** 279,00 €

**Stand:** 18.03.2020 18:25

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	2 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	11 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 90
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	970 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe-Tiefe	160 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung