

Verbindungsdose

Q-Mini-L

Q-Mini-L


Verbindungsdose

Artikelnummer: 33490801

Maße: 89 x 43 x 34 mm

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 8 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 3 x 2,5mm², NYM 5 x 1,5mm², davon 6 Stück von oben zugänglich, 2 Bodeneinführungen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Klemmenart:	ohne
Schutzart:	IP20
Klasse Funktionserhalt:	ohne
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Länge:	43 mm
Breite:	89 mm
Höhe:	34 mm
Innenlänge:	33 mm
Innenbreite:	79 mm
Innenhöhe:	29 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennverhalten nach VDE:	- °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

plombierbar:	nein
Befestigungsart (auf der Wand):	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE
--------------	-----