

**HDC pouzdra  
HDC 04A DODL 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	HDC 04A DODL 2B0
Objednávací číslo	<a href="#">1665740000</a>
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 1, Stupeň krytí: IP65, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně
GTIN (EAN)	4008190422769
Mnž.	1 ks

## HDC pouzdra HDC 04A DODL 2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	36,5 mm	Šířka (v palcích)	1,437 inch
Výška	17,5 mm	Výška (v palcích)	0,689 inch
Hloubka	26,8 mm	Hloubka (v palcích)	1,055 inch
Čistá hmotnost	15 g		

### Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP65

### Rozměry

Celková délka pouzdra	26,8 mm	Kabelový vstup	pro vložky samce
Výška pouzdra B	17,5 mm	Šířka pouzdra C	26,8 mm

### Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Kryt dolní části pouzdra
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	Kryt
Kabelový vstup	pro vložky samce	Typ	Kryt
Velikost	1	Verze svorky	Boční uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne		

### Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ	Kryt
Kabelový vstup	pro vložky samce		

### General data

Typ zámku	Koncová uzamykací svorka	Velikost	1
Stupeň krytí	IP65		

### Material

Barevný	Šedá
---------	------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Datum vytvoření 18. července 2019 8:22:23 CEST

**Datový list****HDC pouzdra  
HDC 04A DODL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technická dokumentace	<a href="#">1665740000_HDC_04A_DODL_2BO_STP_Blatt__1.pdf</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****HDC pouzdra  
HDC 04A DODL 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**