

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

7802RAKCEX

ATEX-Bohrmaschine 3/8" umsteuerbar



ATEX-Druckluft-Bohrmaschine 3/8" von Ingersoll Rand, freie Drehzahl 2000 1/min, mit Rechts-/Linkslauf

- Geräuscharmes Design
- umschaltbarer Motor
- Schnellspannfutter 10 mm
- ATEX-Zertifizierungsstufe Ex h IIA T6 Gb X.

Technische Daten

Leistung (kW)	0,38
Freie Drehzahl (1/min)	2000
Gewicht (kg)	1,67
Gesamtlänge (mm)	175
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Spannfuttergröße (mm)	10