

Treston Montagetisch

Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x
1500 x 800 mm, Platte aus Holz mit
pflegeleichter
Melaminharzbeschichtung in Dekor
weiß, T-Fußgestell aus Stahl mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau



TRESTON

5 YEARS
WARRANTY

Made in
Europe

Artikelnummer: 401950



Treston Montagetisch

Treston Montagetisch

- Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x 1500 x 800 mm
- Traglast 300 kg
- Plattenstärke 25 mm
- Grundelement
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
- T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp Tisch

Farbe Platte weiß

Tischtyp	Montagetisch	Stärke Platte	25 mm
Tischelement	Grundelement	Gestellform	T-Fußgestell
Höhe	700-1100 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1500 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	800 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Traglast	300 kg	fahrbar	nein
höhenverstellbar	ja	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellung durch	Elektromotor	WEEE- Registrierungsnummer	DE94412824
elektrisch leitend	nein	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material Platte	Holz	Marke laut EAR-Register	Treston
Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet	Gewicht	60 kg

Zubehör

149664		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Breite x Tiefe 300 x 454 mm, 1 Schublade(n)
149665		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Breite x Tiefe 300 x 454 mm, 2 Schublade(n)
149679		Sichtblende, Geeignet für Schubladenblock, Höhe x Breite x Tiefe 140 - 455 x 370 x 460 mm, in RAL7035 Lichtgrau
401955		Seitenverlängerung, Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x 400 x 800 mm, Traglast 40 kg, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
401973		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 370 x 460 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau, 1 Schublade(n)
401975		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 370 x 460 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau, 2 Schublade(n)
401976		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 370 x 460 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau, 4 Schublade(n)
401977		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 370 x 460 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau, 1 Schublade(n), 1 Schublade, 1 Tür
401979		Kabelklemmen für Montagetisch
401980		Aufbauelement, Höhe x Breite 900 x 1489 mm, Aus Aluminium
401981		Aufbauelement, Höhe x Breite 900 x 1789 mm, Aus Aluminium
401982		Rahmen für Montagetisch, Höhe x Breite 500 x 1500 mm, Aus Aluminium
401983		Rahmen für Montagetisch, Höhe x Breite 500 x 1800 mm, Aus Aluminium

401984		Ablageboden für Montagetisch, Für Tischbreite 1500 mm, Höhe x Tiefe 25 x 310 mm, Traglast 50 kg, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in hellgrau
401987		Ausleger für Leuchte für Montagetisch, Breite 1500 mm
401989		Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 660 x 400 mm, Traglast 35 kg, Mit Abrollrand, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
401990		Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 960 x 400 mm, Traglast 35 kg, Mit Abrollrand, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
401993		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Breite 500 x 670 mm, Aus Stahl
401994		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Breite 500 x 970 mm, Aus Stahl
401999		Kabelwanne für Montagetisch, Für Tischbreite 1500 mm, Einbauposition unter der Tischplatte

Dazu passt auch ...

149676		Papierrollenhalter, für Lochplatte, für Rollenbreite 300 mm
205347		Lagermagazin, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 605 x 410 mm, 24 Schublade(n), 24 x H x B 82 x 186 mm, Schubladen in rot
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
525949		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 570 x 420 x 360 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, Mit Doppelaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
658267		Wertstofftonne, Inhalt 1 x 100 l, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm, Korpus aus Polypropylen in beige, Deckel aus Polypropylen in blau, Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrädern

