

PAVOY Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, VerschieÙbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 524162

PAVOY Werkbank

Werkbank







- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden
- Schubladen Höhe 2x125 mm
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Griffleiste
- VerschieÙbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie











Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tischtyp	Werkbank	Griff	Griffleiste
Gestellausführung	4 Füße	Material Platte	Multiplex
Gestellform	4-Fußgestell	Oberfläche Platte	geölt
Höhe	900 mm	Farbe Platte	Buche
Breite	1500 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe	700 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Stärke Platte	40 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Werkbank Ausstattung	2 Schubladen, 1 Ablageboden	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl	2 Stück	Ablageböden	1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe	2x125 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 125 mm	2 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Schubladentraglast	30 kg	Garantie	10 Jahre
Auszug Schublade	85 %	Gewicht	75 kg
Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung		

Zubehör

404273		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404274		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 125 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404296		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch
500792		Mulden, mit 30 Fächern, 25 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 500 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
524196		Abrolleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm
532190		Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau