




# Neo Slave Anbauleuchte


- 12 Volt DC
- 500 mm Leitung mit LED-Stecker weiß
- 2000 mm Verbindungsleitung
- Geringe Gehäusehöhe
- Leistungsaufnahme: 2.5 Watt
- Energieeffizienzklasse: A+



## Optionale Lichtsteuerung



- Mit separatem Funkempfänger über Handsender und mobile Endgeräte dimmbar.
- Kann auch über die Neo Master geschaltet werden (An, Aus).



- Besonders lichtstark
- Großes Lichtfeld
- Warmweiß, neutralweiß
- Lebensdauer 30.000 h bei 70 %
- Farbwiedergabe: Ra (CRI) > 80
- Ausstrahlungswinkel: 120 °

## Ausführungen

Lichtfarbe warmweiß (3.200 Kelvin)

	Artikel-Nr.
edelstahl	599846





- Aluminiumgehäuse
- Montage: verdeckte Anschraublöcher, inklusive Montageschablone und Montagehilfe

Lichtfarbe neutralweiß (4.000 Kelvin)

edelstahl	599845
-----------	--------


## Maßzeichnung

- 1. Länge 200 mm
- 2. Aufbauhöhe 10 mm
- 3. Lichtfeld 24 x 90 mm
- 4. Breite 30 mm



Montageschablone  
inkl. Einschraub  
Montagehilfe

## Lichtverteilung



neutralweiß / warmweiß

## Anschlussmöglichkeiten

- 1. 12 Volt EVG (LED-Trafo)
- 2. Funkempfänger oder Dimmer oder BlueTwo Multicontroller
- 3. Verteiler und Verbindungsleitungen
- 4. Neo Master Anbauleuchte (mit Schalter)
- 5. Neo Slave Anbauleuchte (ohne Schalter)

