



Verbindungstechnik

## Sortiment Steckhülsen und Flachstecker, DIN 46245 Assortiment clips femelles et languettes plates, DIN 46245 Set receptacles and tabs, DIN 46245

### mit Isolation

Werkstoff:  
Ms sn = Messing verzinkt  
Kunststoff: PVC

Temperaturbeständigkeit:  
-10°C bis +75°C

### avec isolation

Matière:  
Ms sn = laiton étamé  
Matière plastique: PVC

Resistance à une température de:  
-10°C à +75°C

### with insulation

Material:  
Ms sn = tin-plated brass  
Plastic: PVC

Temperature range:  
-10°C up to +75°C



Artikelnummer  
Numéro d'article  
Part-No.

**4040**

	Querschnitt Section Section (mm <sup>2</sup> )	Grösse Grandeur Size	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	Anzahl Pièces Quantity	Nachfüllbeutel Sachet pour recharge Refill
Behälter Coffret Case			4152.2	1	
Steckhülsen und Flachstecker isoliert	0.5-1	2.8 x 0.8	391308s	50	<b>391308sb</b>
	0.5-1	2.8 x 0.8	390008s	50	<b>390008sb</b>
Clips femelles et languettes plates avec isolation	0.5-1	2.8 x 0.8	396008s	50	<b>396008sb</b>
	0.5-1	4.8 x 0.8	392808s	50	<b>392808sb</b>
Receptacles and tabs with insulation	0.5-1	4.8 x 0.8	3902s	50	<b>3902sb</b>
	0.5-1	4.8 x 0.8	396108s	50	<b>396108sb</b>
	0.5-1	6.3 x 0.8	3910s	50	<b>3910sb</b>
	0.5-1	6.3 x 0.8	3903s	50	<b>3903sb</b>
	0.5-1	6.3 x 0.8	3944s	40	<b>3944sb</b>
	1.5-2.5	6.3 x 0.8	3911s	50	<b>3911sb</b>
	1.5-2.5	6.3 x 0.8	3906s	50	<b>3906sb</b>
	1.5-2.5	6.3 x 0.8	3945s	35	<b>3945sb</b>