



T1 3/4 MG S.LED Yellow 24-28V DC

Artikelnummer: LG1601D28Y

BAI Miniatuur Single LED Midget Grooved T1 3/4 5.7x16mm 24-28V DC 16mA 0.016A 0.38W Geel 3lm 10000h

Gezien de roep om duurzame producten is een groot deel van de traditionele miniatuur- en signalisatielampen nu ook in led beschikbaar.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	Indicatie- en signaleringslamp
Productnaam	LG1601D28Y
Merk	Bailey
Product Series	Miniature LED
Product Type	Midget grooved

Classificatie Attributen

Energie-efficiëntieklasse	G
Gemiddelde nom. levensduur [h]	10000
Nom. stroom [mA]	16
Geschikt voor zwaailicht	Nee
Geschikt voor pointer	Nee
Geschikt voor zaklamp	Nee
Totale lengte [mm]	16
Diameter [mm]	5.7
Kleur	Geel
Xenon	Nee
Krypton	Nee
Halogeen	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Technologie	LED
Voet	Midget grooved
Lichtstroom [lm]	3
Lampspanning [V]	24 - 28
Lampvermogen [W]	0.38 - 0.38