

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :

Manette avec revêtement plastique.

Insert en acier zingué passivé bleu.

Nota :

Couleurs disponibles en standard:

orange RAL 2004, argent métallisé.

Pour $L \geq 60$ mm, la longueur du filetage est de 60 mm.

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Indication de dessin :

1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753


Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Description de l'article/illustrations du produit

Débrayage de la poignée par traction



Dessins



Aperçu des articles

Manette indexable avec insert fileté

| Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | L |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|---|-----------------|----|
| K1659.0042X10 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |
| K1659.0042X15 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |
| K1659.0042X20 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |
| K1659.0042X25 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |
| K1659.0042X30 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Aperçu des articles

| Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | L |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|------|-----|-----------------|----|
| K1659.2103X40 | argent métallisé | revêtement plastique. | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |
| K1659.2103X45 | argent métallisé | revêtement plastique. | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |
| K1659.2103X50 | argent métallisé | revêtement plastique. | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |
| K1659.2103X55 | argent métallisé | revêtement plastique. | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |
| K1659.2103X60 | argent métallisé | revêtement plastique. | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |
| K1659.3082X15 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |
| K1659.3082X20 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |
| K1659.3082X25 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |
| K1659.3082X30 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |
| K1659.3082X35 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |
| K1659.3082X40 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |
| K1659.3082X45 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |
| K1659.3082X50 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |
| K1659.3082X55 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |
| K1659.3082X60 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |
| K1659.3083X15 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |
| K1659.3083X20 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |
| K1659.3083X25 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |
| K1659.3083X30 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |
| K1659.3083X35 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |
| K1659.3083X40 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |
| K1659.3083X45 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |
| K1659.3083X50 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |
| K1659.3083X55 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |
| K1659.3083X60 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |
| K1659.3102X15 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |
| K1659.3102X20 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |
| K1659.3102X25 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |
| K1659.3102X30 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |
| K1659.3102X35 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |
| K1659.3102X40 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |
| K1659.3102X45 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |
| K1659.3102X50 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |
| K1659.3102X55 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |
| K1659.3102X60 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |
| K1659.3103X15 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |
| K1659.3103X20 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |
| K1659.3103X25 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |
| K1659.3103X30 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |
| K1659.3103X35 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |
| K1659.3103X40 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |
| K1659.3103X45 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |
| K1659.3103X50 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |
| K1659.3103X55 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |
| K1659.3103X60 | argent métallisé | revêtement plastique. | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |
| K1659.4102X20 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |
| K1659.4102X25 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K1659.4102X30 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K1659.4102X35 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |
| K1659.4102X40 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K1659.4102X45 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |
| K1659.4102X50 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K1659.4102X55 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |
| K1659.4102X60 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K1659.4102X70 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |
| K1659.4102X80 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |
| K1659.4102X90 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |
| K1659.4103X20 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |
| K1659.4103X25 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K1659.4103X30 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K1659.4103X35 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Aperçu des articles

| Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | L |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----|----|----|------|----|----|-------|----|-------|-----|-----|----|-----------------|----|
| K1659.4103X40 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K1659.4103X45 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |
| K1659.4103X50 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K1659.4103X55 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |
| K1659.4103X60 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K1659.4103X70 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |
| K1659.4103X80 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |
| K1659.4103X90 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |
| K1659.4122X20 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |
| K1659.4122X25 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K1659.4122X30 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K1659.4122X35 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |
| K1659.4122X40 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K1659.4122X45 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |
| K1659.4122X50 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K1659.4122X55 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |
| K1659.4122X60 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K1659.4122X70 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |
| K1659.4122X80 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |
| K1659.4122X90 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |
| K1659.4123X20 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |
| K1659.4123X25 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |
| K1659.4123X30 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |
| K1659.4123X35 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |
| K1659.4123X40 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |
| K1659.4123X45 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |
| K1659.4123X50 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |
| K1659.4123X55 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |
| K1659.4123X60 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |
| K1659.4123X70 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |
| K1659.4123X80 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |
| K1659.4123X90 | argent métallisé | revêtement plastique. | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |
| K1659.5122X25 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |
| K1659.5122X30 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |
| K1659.5122X35 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |
| K1659.5122X40 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |
| K1659.5122X45 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |
| K1659.5122X50 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |
| K1659.5122X55 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |
| K1659.5122X60 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |
| K1659.5122X70 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |
| K1659.5122X80 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |
| K1659.5122X90 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |
| K1659.5123X25 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |
| K1659.5123X30 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |
| K1659.5123X35 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |
| K1659.5123X40 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |
| K1659.5123X45 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |
| K1659.5123X50 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |
| K1659.5123X55 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |
| K1659.5123X60 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |
| K1659.5123X70 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |
| K1659.5123X80 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |
| K1659.5123X90 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |
| K1659.5162X25 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |
| K1659.5162X30 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |
| K1659.5162X35 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |
| K1659.5162X40 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |
| K1659.5162X45 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |
| K1659.5162X50 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |
| K1659.5162X55 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Aperçu des articles

| Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | L |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|-----|-----|----|-----------------|----|
| K1659.5162X60 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |
| K1659.5162X70 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |
| K1659.5162X80 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |
| K1659.5162X90 | orangé pur RAL 2004 | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |
| K1659.5163X25 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |
| K1659.5163X30 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |
| K1659.5163X35 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |
| K1659.5163X40 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |
| K1659.5163X45 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |
| K1659.5163X50 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |
| K1659.5163X55 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |
| K1659.5163X60 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |
| K1659.5163X70 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |
| K1659.5163X80 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |
| K1659.5163X90 | argent métallisé | revêtement plastique. | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |