

Bei Bestellung angeben:

A =

Rolle aus Grauguss,
Bügel, Achse und Holz-
schraube aus Stahl
verzinkt.

Größen 20 - 30 mm Ø
nur mit Stahlrolle
lieferbar

B =

Rolle und Bügel
aus Messing,
Holzschraube aus Stahl
(Nur noch in Größe
20 mm Ø lieferbar)



Nr. 153 Vogelrollen mit Gabel

Alle Maße in mm.

Rollenaußen-Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	100
Rillengrund-Ø	14	19	22	32	42	50	60	68	88
Rillenbreite	4	5	6	6	6	8	8	8,5	8,5
Rillentiefe	3	3	4	4	4	5	5	6	6
Kranzbreite	8	10	10	11,5	12	12	13	16	14
Achslänge	20	20	20	21	27	27	27	30	30
Schrauben-Ø	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	8	8
Schraubenlänge	45	45	45	45	45	45	60	60	70
Gewindelänge	27	27	27	27	27	27	40	40	40
Baulänge	79	79	81,5	96	113	118	138	176	178
Seil-Ø max.	3	4	5	5	5	7	7	8	8
Tragfähigkeit in kg	15	15	15	18	22	22	22	30	30
Gewicht in kg ca.	0,04	0,06	0,07	0,10	0,16	0,19	0,26	0,34	0,41

Nr. 154 Stehrollen mit Walzenlager

Gehäuse aus Stahl verzinkt, Seilrolle aus Grauguss.

Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	40	50	65
Rillengrund-Ø	32	40	55
Rillenbreite	8	8	8
Rillentiefe	4	5	5
Kranzbreite	10,5	12	12
Gehäusebreite	49	49	49
Baulänge	30	40	50
Anschraubloch-Ø	5	5	5
Lochabstand in Achsrichtung	34	38	36
Lochabstand in Längsrichtung	19	20	38
Gehäusehöhe	49	62	79
Seil-Ø max.	6	7	7
Tragfähigkeit in kg	10	15	18
Gewicht in kg ca.	0,12	0,18	0,27