

PRODUKTDATENBLATT

FT33

PROLINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Komfortables Trennverhalten
- Leicht schneidend

Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Typenbezeichnung	FT33
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	200773
GTIN	4011890003985
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,120 kg
Produktabmessung	150 x 3,0 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24Q-BF20
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044797
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,000 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE