

PRODUKTDATENBLATT

LD410 SPEED

TOPLINE ●●●

●●●●● Lebensdauer

gerade



- Extra lange Standzeit durch bis zu 17mm hohe, geschmiedete Segmente
- Für handgeführte Winkelschleifer, Benzintrenner und Tischsägen
- spezieller Stahlkern mit Kühlungsöffnungen
- Komfortableres Trennen aufgrund von weniger Vibrationen
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD410 SPEED erreicht mit ihren 17 mm hohen Diamantsegmenten eine extra lange Standzeit in Werkstoffen von Granit bis Beton. Mit der LD410 SPEED lässt sich besonders komfortabel trennen, denn die Vibrationen wurden durch die geschmiedeten Segmente auf ein Minimum reduziert. Der Stahlkern ist zudem mit Kühlungsöffnungen versehen. Sie eignet sich besonders für handgeführte Winkelschleifer, Tischsägen und Benzintrenner. **Typenbezeichnung**



LD410 SPEED

| Artikelbezeichnung 1 | Diamanttrennscheibe |
|----------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 303718 |
| GTIN | 4011890084939 |
| Inhaltsmenge | 1 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 1,300 kg |
| Produktabmessung | 300 x 17,0 x 2,8 x 25,40 |
| Durchmesser 1 | 300 mm |
| Stärke | 2,8 mm |
| Bohrung | 25,40 mm |
| Segmenthöhe | 17,0 mm |
| Form Langversion | Diamanttrennscheibe gerade |
| Form Kurzversion | gerade |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 100 m/s |
| maximale Drehzahl | 6400 U/min |
| Produktkategorie-Nummer | PK10 |
| Produktkategorie-Text | LD/DG |
| Verpackungsart | Karton |
| Länge Verpackung | 335 mm |
| Breite Verpackung | 305 mm |
| Höhe Verpackung | 5 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 1,300 kg |
| Zolltarifnummer | 68042100 |
| Herkunftsland | DE |