



D 27300 / D 27300 T Abricht- und Dickenhobel



- Hochwertige Alu-Druckguss-Konstruktion
- Sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Großer und feingefräster Alu-Druckguss-Abrichttisch
- Plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Dickenhobelvorschub mit optimal abgestimmter Geschwindigkeit für beste Hobelergebnisse
- Stabiler Aluminium-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm Staubabsaugung

Als D 27300 T in Drehstrom-Ausführung lieferbar

Serienmäßiger Lieferumfang

- Satz HSS-Hobelmesser
- Hobelmesser-Einstelllehre
- Schiebestock
- 4 Standbeine
- Absaugadapter
- verstellbarer Anschlag

	D 27300	D 27300 T
Spannung	230 Volt	380 Volt
Aufnahmeleistung	2.100 Watt	3.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 min ⁻¹	
max. Hobelbreite	260 mm	
max. Spanabnahme	4 mm	
Abrichttischgröße	1.000 x 260 mm	
Dickentischgröße	500 x 250 mm	
max. Dickenhobelmaß	160 mm	
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min	
Gewicht	53,0 kg	