


FE-30-A-A-M6/1M

Fiberoptiken



**Produktmerkmale**

Einweglichtschanke

M6

Reichweite 300 mm

Anschluss an Fiberoptikverstärker Bauform OIF

Erfassungsbereich

Reichweite

OIF: 300 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung

gerade

Gesamtlänge [mm]

1000

Minimaler Biegeradius [mm]

30, bei fester Verlegung

Faseranordnung



Lichtleiter

Glas

Tastkopf

Aluminium

Ummantelung

Aluminium; Adapter: Polyamid

Gewicht [kg]

0,133

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

2 Sechskantmutter; M6; V2A; 2 Zahnscheiben; 1 Rändelmutter; M30

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]

1