

Artikelnummer: 308873

Kurzbeschreibung: Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1000 mm

Langbeschreibung: Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1000 mm: Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 verfügt in dieser Ausführung über eine integrierte Ladestation für eine Batterie. Mit einer Gabellänge von 1000 mm und einer Traglast von bis zu 1400 kg, eignet der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 sich besonders aufgrund des kleinen Wendekreises für den Einsatz in beengten Räumen. Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 verfügt über alle Merkmale, die ihn zu einem leistungsstarken Gerät für den innerbetrieblichen Einsatz in beengten Raumverhältnissen machen. Mit einem starken 0,4 kW Hubmotor hebt und senkt der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 Lasten von bis zu 1400 kg mit einer Geschwindigkeit von 20 mm pro Sekunde. Bei einer Gabelbreite von 150 mm und einer Gabellänge von 1000 mm ist der Elektro-Hubwagen stets zuverlässig in allen Transportaufgaben. Dabei ist auch die Bedienbarkeit einfach. Dank des Multifunktionsgriffs mit grossdimensionierten Druckknöpfen und der beidseitig am Griff angebrachten Doppelhubsteuerung bietet der Elektro-Hubwagen besonders viel Sicherheit. Für eine hervorragende Seitenstabilität sorgen die zwei höhenverstellbaren, seitlichen Stützräder. Technische Details: Mit integriertem Ladegerät Sicheres Manövrieren durch Schleichfahrtfunktion Kleiner Wendekreis Ideal auch für beengte Räume Multifunktionsgriff mit grossdimensionierten Druckknöpfen Doppelhubsteuerung beidseitig am Griff angebracht Tragkraft: 1400 kg Hub: 85 à 200 mm Gabellänge/Gabelbreite: 1000/150 mm Fahren mit/ohne Last: 4,5 / 4,7 km/h Leistung Fahrmotor: 0,7 kW Leistung Hubmotor: 0,4 kW Wenderadius: 1285 mm Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 20/30 mm/s Batterie: 24 V, 74 Ah Radausführung: Polyurethan Tragbreite: 525 mm Material: Stahl Farbe: grün/schwarz Masse: L 1500 x B 720 x H 1241mm Gewicht: 203 kg



Hersteller: Pramac

EAN: 8018539041496

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 36120301

Keine Merkmale angegeben.

