

# ROLINE 19" Boîtier mural Pro 7U, 600x600 LxP gris

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 26.21.0001    |
| Constructeur           | ROLINE        |
| Référence constructeur | 26.21.0001    |
| EAN (pièce unique)     | 7630049600027 |



## ROLINE 19" Boîtier mural Pro 7U 600x600 gris

Les armoires murales de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçues pour un câblage réseau flexible.

Chaque armoire dispose d'une entrée de câble coulissante dans le toit avec un joint en caoutchouc mousse. Le panneau arrière et le panneau inférieur sont équipés d'entrées de câbles découpées et de caches en plastique. Le châssis du toit comporte une zone découpée pour accueillir un module de ventilation. L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés avec des unités de hauteur de 483 mm (19"), qui sont en outre réglables en profondeur. Les robustes structures en acier des armoires sont composées d'une tôle d'acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm et sont disponibles en gris (RAL 7035) ou en noir (RAL 9005) avec revêtement par poudre. Les parois latérales et la porte avant sont verrouillables et amovibles de manière modulaire, ce qui améliore l'accessibilité. Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : Tout d'abord, la paroi arrière est vissée au mur, puis reliée au boîtier. Des pieds de mise à niveau ou des roulettes peuvent être utilisés en option pour utiliser les armoires de manière stationnaire.

| Caractéristiques techniques |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Constructeur                | ROLINE              |
| Groupe de produits          | Technique 10" / 19" |
| Types de produits           | Boîtier mural 19"   |
| Couleur                     | gris                |

|                                             |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprend                                    | Coffret mural 19 pouces Pro, kit de câble de mise à la terre, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), 2x clés, instructions de montage |
| Unité de hauteur                            | 7 U                                                                                                                                              |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 320 mm                                                                                                                                           |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 450 mm                                                                                                                                           |
| conditions de livraison                     | entièrement monté                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux                         | Acier                                                                                                                                            |
| Montage mural                               | oui                                                                                                                                              |
| Pieds d'ajustement                          | non                                                                                                                                              |
| Classe de protection (Code IP)              | IP20                                                                                                                                             |
| Insonoriser                                 | non                                                                                                                                              |
| Face                                        | Porte en verre                                                                                                                                   |
| Rails de crémaillère                        | oui                                                                                                                                              |
| Panneaux latéraux inclus                    | oui                                                                                                                                              |
| Panneaux latéraux amovibles                 | oui                                                                                                                                              |
| Porte avant amovible                        | oui                                                                                                                                              |
| Porte arrière amovible                      | non                                                                                                                                              |
| Ventilation                                 | passif                                                                                                                                           |
| Couleur RAL                                 | RAL 7035 Gris clair                                                                                                                              |
| Hauteur                                     | 418 mm                                                                                                                                           |
| Largeur                                     | 600 mm                                                                                                                                           |
| Profondeur                                  | 600 mm                                                                                                                                           |
| Poids                                       | 18 kg                                                                                                                                            |
| Hauteur du colis                            | 480 mm                                                                                                                                           |
| Largeur du colis                            | 1300 mm                                                                                                                                          |
| Profondeur du colis                         | 1300 mm                                                                                                                                          |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Poids du paquet | 21 kg |
|-----------------|-------|