

LISTA

Schwerlast-Auszugregal



Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1290 x 860 mm, Feldlast 9000 kg / Fachlast 1000 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 179342

LISTA Schwerlast-Auszugregal

Grundfeld

Schwerlast-Auszugregal

- Ideal für die sichere Lagerung schwerer Güter wie Motoren, Spritzgussformen oder Stanzwerkzeugen, auch für die Beschickung mit Hebezeug und Paletten auf allen Ebenen - damit ist eine besonders platzsparenden Aufstellung möglich
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1290 x 860 mm
- Feldlast 9000 kg / Fachlast 1000 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg
- 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden
- Leichtgängiger Einfachauszug mit Arretierung in ausgezogener und eingeschobener Stellung, 65 % ausziehbar
- Im Raster von 100 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1

Kopfboden, Diagonalverstreben, Bodenverankerung und Bodenausgleichsplatten-Set

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Für Ihre Sicherheit: Schwerlast-Auszugregale müssen immer im Boden verankert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Pro Regalfeld darf immer nur ein Auszugboden ausgezogen werden

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Funktion	2 Böden ausziehbar
Regaltyp	Schwerlast-Auszugregal	Auszugsart	Einfachauszug
Regalfeld	Grundfeld	Auszug Boden	65 %
geeignet für (Produkt/Material)	Schwerlastgüter, Palettenware, Motoren, Spritzgussformen	Höhenverstellraster Ebene	100 mm
geeignet für (Anwendung)	Beschickung mit Hebezeug, Paletteneinlagerung auf allen Ebenen	Stärke Fachboden	40 mm
Material	Stahl	Nutzung	einseitig
Material Verarbeitung	verschweißt	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben
Höhe	2000 mm	Regal Ausstattung	Böden, Auszugböden
Breite	1290 mm	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Tiefe	860 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	1000 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachlast Kopfboden	200 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1 Kopfboden, Diagonalverstreben, Bodenverankerung und Bodenausgleichsplatten-S
Feldlast	9000 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Gewicht	204 kg
Böden- / Ebenentyp	Spanplatte		

Zubehör

179395



Schwerlast-Auszugregal, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1290 x 860 mm, Feldlast 9000 kg / Fachlast 1000 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau