

VARIOfit Griffroller

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 565 x 450 mm, Plattform aus Stahlrohr, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller und Fußschutz

Artikelnummer: 202941



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Griffroller

Traglast 150 kg





Griffroller

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 565 x 450 mm
- Höhe x Länge x Breite 875 x 785 x 500 mm
- Plattform aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller und Fußschutz
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	TPE
Rollertyp	Griffroller	Material Felge	Kunststoff
Traglast	150 kg	Radlager	Kugellager
Euronorm	nein	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller und Fußschutz
Ladeflächenlänge	565 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenbreite	450 mm	Höhe	875 mm
Material Plattform	Stahlrohr	Länge	785 mm
Etagen Anzahl	1 Stück	Breite	500 mm
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
Lenkstange	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	9 kg

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße