

Rammschutzecke

Höhe x Breite 715 x 80 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Schrauben

Artikelnummer: 530476



Ständerrahmenschutz




Rammschutzecke

- U-Profil
- Höhe x Breite 715 x 80 mm
- Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
- zum Schrauben

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Befestigungsart	zum Schrauben
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Material	Stahl
Rammschutztyp	Rammschutzecke	Oberfläche Rammschutz	kunststoffbeschichtet
Höhe	715 mm	Farbe Rammschutz	gelb
Breite	80 mm	Gewicht	5,22 kg
Profil	U-Profil		

Dazu passt auch ...

208495		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abroll-/Schneidevorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
527237		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Rollen