

Anschlussbox für M8 × 1; 3-polig; 8 Ports

ZAA08R602



Elektrische Daten

Versorgungsspannung 18...30,2 V

Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, 8 Ports
Anschlussart 1	M8 × 1, 3-polig
Anzugsdrehmoment	M8: 0,4 Nm +0,1 Nm
Kabellänge	10 m
Außendurchmesser (d)	8,6 mm
Aderquerschnitt	0,34 / 0,75 mm ²
Anzeige	LED
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-20...70 °C
Gehäusematerial	Kunststoff
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PVC
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	12 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	12 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrlänge)	2 m/s
Beschleunigung	5 m/s ²
Biegezyklen	> 2000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Passende Anschluss technik-Nr.

8s

● Hohe Schutzart (IP67)

