



## KADUX

**Einbauleuchte, einflammig, LED, 3000K, eckig, weiß matt, 38°, 9W, inkl. Treiber**

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtgehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 1 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflammige, zweiflämmige und dreiflämmige Variante.

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                     | 115701                           |
| Dreh- oder Schwenkbar        | tiltable                         |
| IP Code                      | IP 20                            |
| Montage                      | Einbau                           |
| Montagedetails               | Decke                            |
| Dimmbar                      | Ja                               |
| Technologie der Dimmung      | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz                |
| Sekundär Strom / Spannung    | 350 mA                           |
| Schutzklasse                 | II                               |
| Wattage                      | 7.5 W                            |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C                            |
| Höhe Einschaltstrom          | 2 A                              |
| Dauer Einschaltstrom         | 40 µs                            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0.02                             |
| Lumen                        | 650 lm                           |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin                      |
| Abstrahlwinkel               | 38 °                             |
| Farbe                        | weiß                             |
| CRI                          | 80                               |
| LXXBXX Daten                 | L70B50                           |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Lebensdauer</b>     | 40000 h     |
| <b>Länge</b>           | 9 cm        |
| <b>Breite</b>          | 9 cm        |
| <b>Höhe</b>            | 8.5 cm      |
| <b>Nettogewicht</b>    | 0.378 kg    |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 0.431 kg    |
| <b>Ausschnittsform</b> | quadratisch |
| <b>Einbaulänge</b>     | 8 cm        |
| <b>Einbaubreite</b>    | 8 cm        |
| <b>Einbautiefe</b>     | 8 cm        |