

Artikelnummer: 156305

Kurzbeschreibung: Arbeitstisch Ergo, Elektro-Hydraulik, Platte Melamin, 1750 x 800 mm, alusilber

Langbeschreibung: Arbeitstisch Ergo, Elektro-Hydraulik, Breite/Tiefe und Platte wählbar: Der Arbeitstisch Universal Ergo hat eine Elektro-Hydraulik und ist mit bis zu 450 kg belastbar. Die Breite und die Tiefe sowie die Tischplatte des Arbeitstisches Universal Ergo wählen Sie individuell. Dank seines selbsttragenden Stahlrahmengestells, bestehend aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen 60 mm hohen Zargen, ist der Arbeitstisch Universal Ergo besonders stabil und langlebig. Der Grundarbeitstisch ist ausgestattet mit einer Elektro-Hydraulik. Diese ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung des Arbeitstisches Universal Ergo mit 4 Hubzylindern. Der kräftige Elektromotor hat eine 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Die Memory-Funktion erlaubt dabei das Speichern von 4 Zwischenpositionen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 100 mm per 10 Sekunden. Der Arbeitstisch Universal Ergo wird mit einer Netz-Anschluss-Leitung von 3 Metern, 230 V und passendem EU-Stecker ausgeliefert. Auch ist der Arbeitstisch bei Lieferung bereits montiert und kann entsprechend sofort zum Einsatz gebracht werden. Der Arbeitstisch Universal Ergo trägt bei gleichmäßiger Lastverteilung ein Gewicht von bis zu 450 kg. Der Arbeitstisch ist mit einer Breite von 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm oder 2500 mm lieferbar. Dabei wählen Sie zwischen einer Tiefe von 800 oder 1000 mm. Auch stehen Ihnen 4 unterschiedliche Tischplatten zur Auswahl. Weitere Details: Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Mit hellgrauem, stofffestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefasst. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.



EAN/GTIN: 4045916135626