

**Artikelnummer:** 73494

**Kurzbeschreibung:** Stapelkipper BSK 30, rot

**Langbeschreibung:** Stapelkipper BSK 30, für Traversenentleerung: Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüßen. TÜV/GS-geprüft. Orange (RAL 2000) Rot (RAL 3000) Blau (RAL 5012) Grün (RAL 6011) Grau (RAL 7005) Typ BSK 30 Muldeninhalt: 0,30 m<sup>3</sup> Tragfähigkeit: 500 kg Maße: L 800 x B 600 x H 600 mm Gewicht: 50 kg (lackiert), Gewicht: 55 kg (verzinkt) Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen Gegen Aufpreis erhältlich: Öl- und wasserdichte Verschweißung des Behälters (siehe Zubehör)

**EAN/GTIN:** 4052462007765

