

**Serie 2, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,  
Weiß  
KGN36NWEA**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit  
MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre  
Lebensmittel**

- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	239 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: .....	89 l
Volumen der Kaltlagerfächer: .....	216 l
Geräuschwert: .....	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	D
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ -platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1860 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Gerätetiefe: .....	660 mm
Nettogewicht: .....	61.1 kg
Anschlusswert: .....	100 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	240.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: .....	Freistehend



## **Serie 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Weiß KGN36NWEA**

### **Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel**

---

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 305 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 216 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 239 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

#### **Design**

- Horizontal integrierter Griff
- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren

#### **Kühlteil**

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

#### **Frischhaltesystem**

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

#### **Gefriereteil**

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

#### **Technische Informationen**


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums


**Serie 2, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,  
Weiß  
KGN36NWEA**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Äußerer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
ist für ein einfaches Öffnen ein  
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm