

Datenblatt



Artikelnummer

3000276073

Gehäuse / Abmessungen

Gehäusetyp

Serie

Befestigung

Lochbild / Lichte Weite

Stärke Befestigung / Gabel

Oberfläche



Rad / Abmessungen

Durchmesser

100 mm

Radfelge

Polyamid natur

Lauffläche

Polyamid natur

Lagerung

Rollenlager

Fadenschutz

kleiner Metall-Fadenschutz

Nabenbreite

40 mm

Achsbohrung

12 mm

Achsschraube

M8

Temperaturbereich



-40°C bis +80°C

max. dyn. Traglast

150 kg

test norm

DIN EN 12532



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.