

fetra

chariot à étagères ESD

force 300 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 850 x 500
mm, plateau(x) en bois,
électroconducteur, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en gris foncé, avec
bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 118915

fetra Chariot à plateaux antistatiques

Force 300 kg

chariot à étagères ESD

- force 300 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris foncé
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

conducteur d'électricité oui

type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce
charge	300 kg	Sens de la poignée	vertical
longueur de plateau	850 mm	rabattable	non
largeur de plateau	500 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	bois	Ø de roue	125 mm
force plateau	80 kg	roulement	roulement rainuré à billes
exécution plateau(x)	électroconducteur	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	1020 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	gris foncé
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
norme européenne	non	Poids	39 kg
rehausses	aucune		

Accessoires

119092		frein central pour chariots à dossier, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

