



ZARGES

chariot conteneur aluminium

W 172

plateau longueur x largeur 1500 x 900 mm, capacité 945 l, hauteur x longueur x largeur 980 x 1650 x 950 mm, rehausses : 4 parois, 1 paroi longitudinale avec ouverture de prise, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146508



ZARGES Chariot conteneur aluminium W 172

chariot conteneur aluminium

- plateau longueur x largeur 1500 x 900 mm
- capacité 945 l
- hauteur x longueur x largeur 980 x 1650 x 950 mm
- rehausses : 4 parois, 1 paroi longitudinale avec ouverture de prise
- parois avec nervures sur le pourtour
- structure en aluminium
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	finition paroi	nervures sur le pourtour
type de chariot	chariot conteneur	Paroi latérale	avec ouverture de prise
matériau	aluminium	poignée	2 pièce

longueur de plateau	1500 mm	couvercle	non
largeur de plateau	900 mm	verrouillable	non
hauteur	980 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur	1650 mm	pneumatique	caoutchouc
largeur	950 mm	roulement	roulement à rouleaux
capacité	945 l	Ø de roue	200 mm
norme européenne	non	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
rehausses	4 parois	disposition des roues	rectangulaire
équipement rehausses	1 paroi longitudinale avec ouverture de prise	Poids	41 kg