

Hupfer chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

force 120 kg, plateau longueur x largeur 820 x 545 mm, plateforme en acier inoxydable, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 269731

HUPFER
we make work flow



Hupfer Chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

Force 120 kg

chariot avec barre de poussée en acier inoxydable





- force 120 kg
- plateau longueur x largeur 820 x 545 mm
- hauteur x longueur x largeur 1020 x 983 x 605 mm
- structure en acier inoxydable
- plateforme en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	120 kg	pneumatique	caoutchouc plein

longueur de plateau	820 mm	roulement	palier lisse
largeur de plateau	545 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	acier inoxydable	disposition des roues	rectangulaire
équipement des tablettes / nivea	coins de protection	hauteur	1020 mm
rehausses	aucune	longueur	983 mm
emboîtable	non	largeur	605 mm
matériau	acier inoxydable	Poids	20 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm