

PAVOY établi

hauteur x largeur x profondeur 900 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 1 tiroir, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 524161



PAVOY Établi

établi







- hauteur x largeur x profondeur 900 x 2000 x 700 mm
- plateau de table en multiplex, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 1 tiroir, 1 tablette
- hauteur des tiroirs 1x125 mm
- force par tiroir 30 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- avec poignée barre
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie



Détails techniques

type de meuble	table	glissière tiroir	sur glissière à galets
type de table	établi	blocage d'extension	blocage d'extension
Exécution du bâti	4 pieds	poignée	poignée barre
forme de châssis	piètement 4 pieds	matériau de plaque	multiplex
hauteur	900 mm	surface de plaque	huilé
largeur	2000 mm	couleur de la plaque	hêtre
profondeur	700 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	40 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	système de fermeture	serrure à cylindre
équipement établi	1 tiroir, 1 tablette	tablettes	1 pièce
nombre de tiroirs	1 pièce	roulant	non
nombre x hauteur tiroirs	1x125 mm	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 125 mm	1 pièce	garantie	10 années
capacité de charge de tiroir	30 kg	Poids	82 kg
extension tiroir	85 %		

Accessoires

404273		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 100 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404274		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 125 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404296		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 500 mm, face arrière magnétique
500792		auges, avec 30 compartiments, 25 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 500 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
524197		Rebord antichute pour plan de travail, pour établi, largeur 2000 mm
532191		Revêtement tôle de zinc pour plan de travail, pour établi, largeur 2000 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair