



[www.trotec24.com](http://www.trotec24.com)

Technische Daten		TTK 125 S
Artikel-Nr.		1.120.000.124
Typ		Luftentfeuchter
Entfeuchtungsleistung 30 °C / 80 % rH		28 l / 24 h
Entfeuchtungsleistung 27 °C / 60 % rH		16,5 l / 24 h
Luftmenge		300 m <sup>3</sup> /h
Arbeitsbereich	Temperatur	5-32 °C
	Feuchtigkeit	32-100 %
Spannung		230 V
Frequenz		50 Hz
Leistungsaufnahme max.		560 W
Wasserbehälter		6 Liter
Schallpegel		52 dB (A)
Abmessungen	Breite	375 mm
	Höhe	603 mm
	Tiefe	375 mm
Gewicht	Nettogewicht	25 kg
	Bruttogewicht	- kg
Verpackungsgröße	Breite	- mm
	Höhe	- mm
	Tiefe	- mm

Ausstattung und Funktionen		
Kompressor		Rotationskompressor
Abtauautomatik		Heißgas
Hygrostat		ja, einstellbar
Anzeige Behälter voll		ja
Überfüllschutz		ja
Luftfilter		auswaschbar
Raumluftfilter		ja
Ionisator		nein
Steuerung		elektrisch
Ausblasrichtung		fest
Betriebsstundenzähler		ja
Gehäuseart		Metall
Ventilator		einstufig
Timer-Funktion		nein
Mobilität	Tragegriff(e)	seitlich
	Rollen	Vollgummireifen nicht abfärbend
Extras	Kondensatpumpenkit	
	stapelbar	
	Kombizähler, Schutzhaube	