

Vakuumsauger VAS-10-M5-PUR-B

Teilenummer: 1469698

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	1,1 mm
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	10 mm
Sauger-Volumen	0,12 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	4 N
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M5
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR