

Feuille de données du produit



Article N°: 2763 Chariot caisse en treillis

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Habillage en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm avec plateau en mélaminé surface effet hêtre. Couvercle à double battant et anneau pour cadenas. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	806
Longueur totale (mm)	1330
Largeur totale (mm)	825
Hauteur totale (mm)	1113
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Drahtgitter
Poids (kg)	84
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976012629