

Feuille de données du produit



Article N°: 4431 Chariot porte-panneaux

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en mélaminé surface avec revêtement caoutchouc. Armature en tôle d'acier à boulonner. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Hauteur utile : 1 050 mm. Hauteur du tube cintré d'arrêt : 300 mm.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1070
Largeur de surface utile (mm)	335
Hauteur de zone de chargement (mm)	271
Longueur totale (mm)	1070
Largeur totale (mm)	610
Hauteur totale (mm)	1321
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Remarques	Hauteur utile : 1050 mm, hauteur tube d'arrêt : 300 mm
Poids (kg)	34
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976844312